

LeadOss Implants

骨水平种植体系统预订单

本预订单列出了LeadOss种植系统最常订购的产品
若要了解完整的产品系列，请查阅利多齿种植系统产品手册





骨水平牙种植体

长度	N	Ø 3.6	R	Ø 4.2	R	Ø 4.8	R	Ø 5.4
								
7.0		BN3607		BR4207		BR4807		BR5407
8.5		BN3608		BR4208		BR4808		BR5408
10.0		BN3610		BR4210		BR4810		BR5410
11.5		BN3611		BR4211		BR4811		BR5411
13.0		BN3613		BR4213		BR4813		BR5413
15.0		BN3615		BR4215		BR4815		/



愈合基台

N	长度	Ø 4.0	Ø 4.5	R	长度	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
	3.0	BHN403	BHN453		3.0	BHR403	BHR453	BHR503	BHR603	BHR703
	4.0	BHN404	BHN454		4.0	BHR404	BHR454	BHR504	BHR604	BHR704
	5.0	BHN405	BHN455		5.0	BHR405	BHR455	BHR505	BHR605	BHR705
	7.0	BHN407	BHN457		7.0	BHR407	BHR457	BHR507	/	/



开口式印模桩

N	直径	Ø 4.0	Ø 4.5	R	直径	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
	短型 六角	BPICN40HS	BPICN45HS		短型 六角	BPICR40HS	BPICR45HS	BPICR50HS	BPICR60HS	BPICR70HS
	短型 非六角	BPICN40S	BPICN45S		短型 非六角	BPICR40S	BPICR45S	BPICR50S	BPICR60S	BPICR70S
	长型 六角	BPICN40HL	BPICN45HL		长型 六角	BPICR40HL	BPICR45HL	BPICR50HL	BPICR60HL	BPICR70HL
	长型 非六角	BPICN40L	BPICN45L		长型 非六角	BPICR40L	BPICR45L	BPICR50L	BPICR60L	BPICR70L



闭口式印模桩

N	直径	Ø 4.0	Ø 4.5	R	直径	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
	短型 六角	BTICN40HS	BTICN45HS		短型 六角	BTICR40HS	BTICR45HS	BTICR50HS	BTICR60HS	BTICR70HS
	短型 非六角	BTICN40S	BTICN45S		短型 非六角	BTICR40S	BTICR45S	BTICR50S	BTICR60S	BTICR70S
	长型 六角	BTICN40HL	BTICN45HL		长型 六角	BTICR40HL	BTICR45HL	BTICR50HL	BTICR60HL	BTICR70HL
	长型 非六角	BTICN40L	BTICN45L		长型 非六角	BTICR40L	BTICR45L	BTICR50L	BTICR60L	BTICR70L

种植体水平取模替代体


N	Ø 3.6	R	Ø 4.2
	BILAN36		BILAR42

临时基台

N				R			
直径		Ø 4.5		直径		Ø 4.5 Ø 5.0	
	龈高	高	9.0		龈高	高	9.0 9.0
	2.0	六角	BTN452H		2.0	六角	BTR452H BTR502H
	2.0	非六角	BTN452		2.0	非六角	BTR452 BTR502
	4.0	六角	BTN454H		4.0	六角	BTR454H BTR504H
	4.0	非六角	BTN454		4.0	非六角	BTR454 BTR504


粘结基台

N		直径				Ø 4.5			
	龈高	高	4.0	5.5	7.0	4.0	5.5	7.0	9.0
	1.0	六角	BCN4514H	BCN4515H	BCN4517H	BCN4514H	BCN4515H	BCN4517H	BCN4517H
		非六角	BCN4514	BCN4515	BCN4517	BCN4514	BCN4515	BCN4517	BCN4517
	2.0	六角	BCN4524H	BCN4525H	BCN4527H	BCN4524H	BCN4525H	BCN4527H	BCN4527H
		非六角	BCN4524	BCN4525	BCN4527	BCN4524	BCN4525	BCN4527	BCN4527
	3.0	六角	BCN4534H	BCN4535H	BCN4537H	BCN4534H	BCN4535H	BCN4537H	BCN4537H
		非六角	BCN4534	BCN4535	BCN4537	BCN4534	BCN4535	BCN4537	BCN4537
	4.0	六角	BCN4544H	BCN4545H	BCN4547H	BCN4544H	BCN4545H	BCN4547H	BCN4547H
		非六角	BCN4544	BCN4545	BCN4547	BCN4544	BCN4545	BCN4547	BCN4547
	5.0	六角	BCN4554H	BCN4555H	BCN4557H	BCN4554H	BCN4555H	BCN4557H	BCN4557H
	非六角	BCN4554	BCN4555	BCN4557	BCN4554	BCN4555	BCN4557	BCN4557	


R		直径			Ø 4.5			Ø 5.0			Ø 6.0			Ø 7.0						
	龈高	高	4.0	5.5	7.0	4.0	5.5	7.0	4.0	5.5	7.0	4.0	5.5	7.0						
	1.0	六角	BCR4514H	BCR4515H	BCR4517H	BCR5014H	BCR5015H	BCR5017H	BCR6014H	BCR6015H	BCR7015H	BCR4514H	BCR4515H	BCR4517H	BCR5014H	BCR5015H	BCR5017H	BCR6014H	BCR6015H	BCR7015H
		非六角	BCR4514	BCR4515	BCR4517	BCR5014	BCR5015	BCR5017	BCR6014	BCR6015	BCR7015	BCR4514	BCR4515	BCR4517	BCR5014	BCR5015	BCR5017	BCR6014	BCR6015	BCR7015
	2.0	六角	BCR4524H	BCR4525H	BCR4527H	BCR5024H	BCR5025H	BCR5027H	BCR6024H	BCR6025H	BCR7025H	BCR4524H	BCR4525H	BCR4527H	BCR5024H	BCR5025H	BCR5027H	BCR6024H	BCR6025H	BCR7025H
		非六角	BCR4524	BCR4525	BCR4527	BCR5024	BCR5025	BCR5027	BCR6024	BCR6025	BCR7025	BCR4524	BCR4525	BCR4527	BCR5024	BCR5025	BCR5027	BCR6024	BCR6025	BCR7025
	3.0	六角	BCR4534H	BCR4535H	BCR4537H	BCR5034H	BCR5035H	BCR5037H	BCR6034H	BCR6035H	BCR7035H	BCR4534H	BCR4535H	BCR4537H	BCR5034H	BCR5035H	BCR5037H	BCR6034H	BCR6035H	BCR7035H
		非六角	BCR4534	BCR4535	BCR4537	BCR5034	BCR5035	BCR5037	BCR6034	BCR6035	BCR7035	BCR4534	BCR4535	BCR4537	BCR5034	BCR5035	BCR5037	BCR6034	BCR6035	BCR7035
	4.0	六角	BCR4544H	BCR4545H	BCR4547H	BCR5044H	BCR5045H	BCR5047H	BCR6044H	BCR6045H	BCR7045H	BCR4544H	BCR4545H	BCR4547H	BCR5044H	BCR5045H	BCR5047H	BCR6044H	BCR6045H	BCR7045H
		非六角	BCR4544	BCR4545	BCR4547	BCR5044	BCR5045	BCR5047	BCR6044	BCR6045	BCR7045	BCR4544	BCR4545	BCR4547	BCR5044	BCR5045	BCR5047	BCR6044	BCR6045	BCR7045
	5.0	六角	BCR4554H	BCR4555H	BCR4557H	BCR5054H	BCR5055H	BCR5057H	BCR6054H	BCR6055H	BCR7055H	BCR4554H	BCR4555H	BCR4557H	BCR5054H	BCR5055H	BCR5057H	BCR6054H	BCR6055H	BCR7055H
	非六角	BCR4554	BCR4555	BCR4557	BCR5054	BCR5055	BCR5057	BCR6054	BCR6055	BCR7055	BCR4554	BCR4555	BCR4557	BCR5054	BCR5055	BCR5057	BCR6054	BCR6055	BCR7055	


角度基台

N		直径				Ø 4.5							
	角度					15°				25°			
	高					8.0				7.0			
	龈高					2.0				4.0			
	六角/A型					BAN45215A		BAN45415A		BAN45225A		BAN45425A	
	六角/B型					BAN45215B		BAN45415B		BAN45225B		BAN45425B	
	非六角					BAN45215		BAN45415		BAN45225		BAN45425	

R		直径				Ø 4.5				Ø 5.0							
	角度					15°				25°							
	高					8.0				7.0							
	龈高					2.0				4.0							
	六角/A型	BAR45215A		BAR45415A		BAR45225A		BAR45425A		BAR50215A		BAR50415A		BAR50225A		BAR50425A	
	六角/B型	BAR45215B		BAR45415B		BAR45225B		BAR45425B		BAR50215B		BAR50415B		BAR50225B		BAR50425B	
	非六角	BAR45215		BAR45415		BAR45225		BAR45425		BAR50215		BAR50415		BAR50225		BAR50425	

直基台

N	直径		Ø 4.0				Ø 4.5		
	龈高	高	4.0	5.5	7.0	4.0	5.5	7.0	
	1.0		BSN4014	BSN4015	BSN4017	BSN4514	BSN4515	BSN4517	
	2.0		BSN4024	BSN4025	BSN4027	BSN4524	BSN4525	BSN4527	
	3.0		BSN4034	BSN4035	BSN4037	BSN4534	BSN4535	BSN4537	
	4.0		BSN4044	BSN4045	BSN4047	BSN4544	BSN4545	BSN4547	
	5.0		/	/	/	BSN4554	BSN4555	BSN4557	

R	直径		Ø 4.0			Ø 4.5			Ø 5.0			Ø 6.0		Ø 7.0
	龈高	高	4.0	5.5	7.0	4.0	5.5	7.0	4.0	5.5	7.0	4.0	5.5	5.5
	1.0		BSR4014	BSR4015	BSR4017	BSR4514	BSR4515	BSR4517	BSR5014	BSR5015	BSR5017	BSR6014	BSR6015	BSR7015
	2.0		BSR4024	BSR4025	BSR4027	BSR4524	BSR4525	BSR4527	BSR5024	BSR5025	BSR5027	BSR6024	BSR6025	BSR7025
	3.0		BSR4034	BSR4035	BSR4037	BSR4534	BSR4535	BSR4537	BSR5034	BSR5035	BSR5037	BSR6034	BSR6035	BSR7035
	4.0		BSR4044	BSR4045	/	BSR4544	BSR4545	BSR4547	BSR5044	BSR5045	BSR5047	BSR6044	BSR6045	BSR7045
	5.0		/	/	/	BSR4554	BSR4555	BSR4557	BSR5054	BSR5055	BSR5057	BSR6054	BSR6055	BSR7055

直基台印模帽



高度	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
4.0	BICC404	BICC454	BICC504	BICC604	/
5.5	BICC405	BICC455	BICC505	BICC605	BICC705
7.0	BICC407	BICC457	BICC507	/	/

基台水平取模替代体



高度	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
4.0	BSLA404	BSLA454	BSLA504	BSLA604	/
5.5	BSLA405	BSLA455	BSLA505	BSLA605	BSLA705
7.0	BSLA407	BSLA457	BSLA507	/	/

基台水平取模可燃基底



直径	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0
单冠	BBC40S	BBC45S	BBC50S	BBC60S
桥	BBC40B	BBC45B	BBC50B	BBC60B

FDA CE 0197 ISO 13485

杭州民生立德医疗科技有限公司

地址：杭州市临平区新颜路22号101C

杭州市滨江区滨安路658号1楼111室

电话：+86-571-87791885

官网：www.leadoss.com

单位:(mm)

LeadOss Implants

软组织水平种植体系统预订单

本预订单列出了LeadOss种植系统最常订购的产品
若要了解完整的产品系列，请查阅利多齿种植系统产品手册



软组织水平牙种植体

长度	R	Ø 3.6	R	Ø 4.2	R	Ø 4.8	W	Ø 4.8	W	Ø 5.4
										
	1.8	2.8	1.8	2.8	1.8	2.8	1.8	1.8		1.8
7.0	TRS3607	TRL3607	TRS4207	TRL4207	TRS4807	TRL4807	TWS4807			TWS5407
8.5	TRS3608	TRL3608	TRS4208	TRL4208	TRS4808	TRL4808	TWS4808			TWS5408
10.0	TRS3610	TRL3610	TRS4210	TRL4210	TRS4810	TRL4810	TWS4810			TWS5410
11.5	TRS3611	TRL3611	TRS4211	TRL4211	TRS4811	TRL4811	TWS4811			TWS5411
13.0	TRS3613	TRL3613	TRS4213	TRL4213	TRS4813	TRL4813	TWS4813			TWS5413
15.0	TRS3615	TRL3615	TRS4215	TRL4215	TRS4815	TRL4815	TWS4815			/

覆盖螺丝

R	直径	Ø 5.0
		TCVSR

W	直径	Ø 6.7
		TCVSW

闭合螺丝

R	直径	Ø 3.5
		TCSR

W	直径	Ø 5.0
		TCSW

愈合基台

R	高度	Ø 5.2
	2.0	THR2
	3.0	THR3
	4.0	THR4
	5.0	THR5

W	高度	Ø 6.9
	2.0	THW2
	3.0	THW3
	4.0	THW4
	5.0	THW5



临时基台

R	直径	Ø 5.2
	八角	TTR1T
	非八角	TTR1


W	直径	Ø 6.9
	八角	TTW1T
	非八角	TTW1


粘结基台

R	直径	Ø 4.3
	4.0 八角	TCR4T
	4.0 非八角	TCR4
	5.5 八角	TCR5T
	5.5 非八角	TCR5
	7.0 八角	TCR7T
	7.0 非八角	TCR7


W	直径	Ø 5.8
	4.0 八角	TCW4T
	4.0 非八角	TCW4
	5.5 八角	TCW5T
	5.5 非八角	TCW5
	7.0 八角	TCW7T
	7.0 非八角	TCW7


角度基台

R	直径	Ø 3.7	
	15°	八角	TAR15T
		非八角	TAR15
	20°	八角	TAR20T
		非八角	TAR20

W	直径	Ø 5.0	
	15°	八角	TAW15T
		非八角	TAW15
	20°	八角	TAW20T
		非八角	TAW20

开口式印模柱

R	短型	长型	
	八角	TPICRTS	TPICRTL
	非八角	TPICRS	TPICRL


W	短型	长型	
	八角	TPICWTS	TPICWTL
	非八角	TPICWS	TPICWL

闭口式印模柱

R	短型	长型	
	八角	TTICRTS	TTICRTL
	非八角	TTICRS	TTICRL

W	短型	长型	
	八角	TTICWTS	TTICWTL
	非八角	TTICWS	TTICWL

牙种植体替代体

R	直径	Ø 4.2
		TILAR42

W	直径	Ø 4.8
		TILAW48

直基台

R	高度	直径	Ø 3.55
	4.0		TSR4
	5.5		TSR5
	7.0		TSR7


W	高度	直径	Ø 4.3
	4.0		TSW4
	5.5		TSW5
	7.0		TSW7

宽颈直基台


R	高度	直径	Ø 4.3
	4.0		TER4
	5.5		TER5
	7.0		TER7

W	高度	直径	Ø 5.8
	4.0		TEW4
	5.5		TEW5
	7.0		TEW7


直基台印模帽

高度	4.0	5.5	7.0	
R	TSICCR4	TSICCR5	TSICCR7	
W	TSICCW4	TSICCW5	TSICCW7	


宽颈直基台印模帽

高度	4.0	5.5	7.0	
R	TEICCR4	TEICCR5	TEICCR7	
W	TEICCW4	TEICCW5	TEICCW7	

直基台替代体

高度	4.0	5.5	7.0	
R	TSLAR4	TSLAR5	TSLAR7	
W	TSLAW4	TSLAW5	TSLAW7	

宽颈直基台替代体

高度	4.0	5.5	7.0	
R	TELAR4	TELAR5	TELAR7	
W	TELAW4	TELAW5	TELAW7	

直基台可燃基底

高度	冠用	桥用	
R	TSBCRS	TSBCRB	
W	TSBCWS	TSBCWB	

宽颈直基台可燃基底

高度	冠用	桥用	
R	TEBCRS	TEBCRB	
W	TEBCWS	TEBCWB	


印模帽

R	TICAPR
W	TICAPW



肩台替代体

R	TSAR48
W	TSAW65



加强杆

W	TSAPIN
---	--------



单位:(mm)

FDA CE 0197 ISO 13485

杭州民生立德医疗科技有限公司

地址: 杭州市临平区新颜路22号101C

杭州市滨江区滨安路658号1楼111室

电话: +86-571-87791885

官网: www.leadoss.com



2021-12版